




Instruction Connector Harting ICS

Montering av stift - kontaktdon 8-pol - tiltkablage

För ICS monteras 6 stift med 3 olika storlekar och sort. För demontering av stift behövs ett urstiftningsverktyg.

Kontaktsats Hona 5405759 (på Tilt)

Urstiftningsverktyg 1170521




Se tabell och följ kolumnen för din kabel*.

Bomkabel/ritning	Stift nr	Original*	Habia*	Draka*
2,5mm ² , +9-32V	1	White	White	1
2,5mm ² , Gnd	2	Brown	Black	2
0,5mm ² , CanH	3	Green	Red	5
0,5mm ² , CanL	4	Yellow	White	6
0,75mm ² , Coupler 2 Out	5	Black 1	Black	3
0,75mm ² , Coupler 1 In	6	Black 2	Brown	4

• För stift nr 1 och 2 används silverbelagda stift 2,5 mm² (+9-32V och Gnd)
art.no 1200192


• För stift nr 3 och 4 används guld belagda stift 0,5 mm² (CanH och CanL)
art.no. 1200193.

• För stift nr 5 och 6 används silverbelagda stift 0,75 mm² (Coupler 1 och 2)
art.no. 1200194




Montering av stift - kontaktdon 8-pol - bomkabel

Kontaktsats Hane 5405760 (på Bomkabel)



- För stift nr 1 och 2 används silverbelagda stift 2,5 mm² (+9-32V och Gnd) **art.no. 1200150**
- För stift nr 3 och 4 används guld belagda stift 0,5 mm² (CanH och CanL) **art.no. 1200153.**
- För stift nr 5 och 6 används silverbelagda stift 0,75 mm² (Coupler 1 och 2) **art.no. 1200154**



Bomkabel/ritning	Ledare/ nr	Rototilt
2,5mm ² , +9-32V	1	1
2,5mm ² , Gnd	2	2
0,5mm ² , CanH	5	3
0,5mm ² , CanL	6	4
0,75mm ² , Coupler 2 Out	3	5
0,75mm ² , Coupler 1 In	4	6
0,75mm ² , Loop	7	7
0,75mm ² , Loop	8	8